

- ✓ Das verlässliche Camduction-System unterstützt Mahlzeitenservicepersonal bei der effizienten Ausgabe warmer Mahlzeiten an Patienten.
- ✓ Ladegerät und Tellerwärmer stellen ein effizientes System für die Bereitstellung warmer Mahlzeiten im Gesundheitswesen dar.
- ✓ Bis zu 20 Tellerwärmer gleichzeitig werden in ca. 5 Minuten auf eine Kerntemperatur von 105°C erwärmt.



Camduction[®] Komplettes Warm

Konsistente Wärmespeicherung für mehr Patientenzufriedenheit

Camduction® Untersatz-Ladegerät



haltesystem

Flexibles System für die Darreichung warmer Mahlzeiten


Das Camduction® Tellerwärmsystem

Ein erwärmter Camduction-Tellerwärmer zusammen mit einem korrekt erwärmten 22,8 cm großen Cambro-Keramikteller, der mit einer isolierten Shoreline-Essenshaube abgedeckt ist, hält das Essen bei lebensmittelsicheren Temperaturen von 65°C oder höher 60 Minuten lang warm.

- Die Camduction-Tellerwärmer sind berührungssicher.
- Die Tellerwärmer sind langlebig und spülmaschinenfest.
- Die Ränder der Tellerwärmer können ausgetauscht werden, ohne das Wärmepellet austauschen zu müssen.
- Splitter-, riss- und bruchbeständig.
- Die revolutionäre Technologie sorgt für die Vermeidung von Fehlern oder Problemen mit Spannungsspitzen.
- Die Tellerwärmer und Essenshauben sind in den Farben Marine-blau und Moosbeere erhältlich.




Die Zutaten für ein erfolgreiches Mahlzeitenausgabesystem und für Patientenzufriedenheit



Tellerwärmer

Nehmen Sie den aufgewärmten Tellerwärmer aus dem Ladegerät und stellen ihn auf das Tablett.




Wärmeplatte

Erwärmen Sie die Wärmeplatte auf 65° bis 75°C. Stellen Sie den erwärmten Teller auf den erwärmten Tellerwärmer.



Warme Speisen

Stellen Sie die auf 65° bis 85°C erwärmten Speisen auf die Wärmeplatte.



Abdeckung der Speisen

Die Speisen können mit einer Shoreline-Essenshaube abgedeckt werden. Dank des kompletten Camduction-Warmhaltesystems bleiben die Speisen bis zu 60 Minuten lang warm.

Camduction® Komplettes Warmhaltesystem

Die Maximierung der Leistung lässt sich am besten durch Verwendung des richtigen Systems und Zubehörs erreichen.

Camduction Untersatz-Ladegerät

ARTNR.	MDSCDC9X5EU24V		
BESCHREIBUNG	Camduction-Untersatzladegerät, Einzelphase		
AUFNAHMEKAPAZITÄT	20 Untersätze*		
GESAMTABMESSUNGEN B x T x H	76,2 x 47,9 x 87,9 cm		
STROMSPANNUNG/PHASE	PE AC 380-480v, Drei Phasen		
AMPS / HERTZ	16, 50-60		
STECKERTYP	Stecker muss Kundenseitig montiert wereden, gemäß landesüblicher Stecker		
STROMKABEL	2 m		
AUFWÄRMZEIT	Ca. 5 Minuten		
ALLE KONTROLLEUCHTEN	LED		
GEWICHT DER EINHEIT IN KG (Leer / mit Tellerwärmern bestückt)	55 / 80		
VERKAUFSEINHEIT	1		

Farbe: Rostfreier Stahl (000).

Camduction-Tellerwärmer nicht im Lieferumfang enthalten. Gesonderter Kauf erforderlich.



Der Camduction-Tellerwärmer ermöglicht eine zuverlässige Wärmespeicherung.





2 Jahre anteilige Garantie auf die Tellerwärmer.

Camduction-Untersatz

ARTNR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Durchm. x h	VERPACKUNG KG. (VOLUMEN M³)	VERKAUFS- Einheit
MDSCDB9EU24V	Camduction Base	23,3 x 4,8 cm	14,74 (0,02)	12

MDSCDB9 Farben: Moosbeere (487), Marine-Blau (497). Camduction Base ist geschützt durch US-Patent D630,897 S.

Zubehör

ARTNR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Durchm. x h	VERPACKUNG KG. (VOLUMEN M³)	VERKAUFS- Einheit
MDSLD9	Flache, isolierte Shoreline-Haube	25,8 x 6,99 cm	4,44 (0,03)	12
MDSPLT9	22,9 cm Keramikteller	22,8 x 2,5 cm	17,23 (0,02)	24
MPMU61217PDPKG	Abgewubjektes Trockenregal	L 128 x B 60 x H 179 cm	53,8 (0,71)	1

MDSLD9 Farben: Moosbeere (487), Marine-Blau (497).

MPMU61217PDPKG Farben: Wagen - Weißgesprenkelt (490), Trockenablage mit 8 Schlitzen - Softgrau (151).

Farben Tellerwärmer und Haube







Schauen Sie sich unser Camduction-Video an.

Ergänzende Produkte



Abgewinkelte Trockenablage Eine komfortable, nicht korrosive, hygienische Lösung zum Trocknen und Ablegen von Küchenutensilien. Fasst 128 Pellets/Tellerwärmer für die Mahlzeitendarreichung und eine Vielzahl von Pfannen, Töpfen und Küchenutensilien.



Shoreline Essensausgabegeschirr Ein zeitgemäßes Erscheinungsbild, hohe Leistungsfähigkeit und unvergleichliche Sicherheit zu einem budgetfreundlichen Preis.



Rutschfester Versa Camtray®oder Versa Tray Spart Abfall und Kosten, da keine Tablettunterlagen benötigt werden. Die rutschfeste Oberfläche verringert Verschüttungen und erhöht die Sicherheit.

Weitere Informationen über Produkte von Cambro erhalten Sie unter www.cambro.com oder indem Sie Ihren Vertriebshändler, Vertriebsmitarbeiter von Cambro oder die Kundenserviceabteilung von Cambro kontaktieren.











Die Angaben und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Bitte vergewissern Sie sich zum Zeitpunkt der Bestellung.

CAMBRO U.S.A. TEL: 1(714) 848-1555 FAX: 1(714) 230-4375

international@cambro.com

CAMBRO GERMANY TEL: (49) 7022 90 100 0 FAX: (49) 7022 90 100 19

cambrogermany@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A. 09/19 LITX19CAMDUGR